


熱風ヒーターラボキット バーナー型 LKABH-13AM + HCAFM + AS-1


高温空気を垂直噴射して加熱消毒
両手はフリーで、フットスイッチでON-OFF



◆ 特徴 ◆


- 1). キットになっているので、ガスバーナーの代わりに、工場エアーで熱風殺菌が出来ます。
- 2). 600°Cの高温熱風を短時間に吐出します。
- 3). フットスイッチでON-OFFが出来ます。


Heat-tech



【 ラボキット 梱包製品 】

- ① 熱風ヒーター垂直スタンド
- ② 熱風ヒーター ABH-13AM/100v-350W/K(熱電対内蔵 コード4M付)
- ③ Φ8ウレタンチューブ 4M
- ④ ヒーターコントローラー HCAFM
- ⑤ 電源コード
- ⑥ フットスイッチ








【注意事項】

- ①耐圧0.3MPaです。
- ②供給気体はオイルミスト、水滴を除去して下さい。
- ③低温気体を供給せずに加熱すると、ヒーターが焼損します。

電力W	350W
電圧V	100V
型式	ABH-13AM/100V-350W/L103/K
品名	熱風ヒーター

日付	図面番号	Heat-tech Co.,Ltd.
2023. 03. 30	ABH-LK-J1	



電源電圧	時分割PID制御
制御方式	AC100V ~ 240V
制御電流	15A
気体流量	0 ~ 200L/min.
型式	HCAFM-15A-200L
品名	温度調節器搭載 ヒーターコントローラー

日付	図面番号
2023. 03. 30	HCAFM-LK-J1

Heat-tech Co.,Ltd.

非接触高速加熱

Heat-tech

ヒートテック株式会社

<https://www.heat-tech.biz/>

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5号

IMDA 国際医療開発センター

TEL 078-945-7894 FAX 078-945-7895

E-mail info@heat-tech.biz